

3M™ コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600



**3M**

# コンクリート補修剤

## Concrete Repair 600

コンクリートリペア 600

# 新発売!

## シーラントとは違う! 新しいコンクリート補修剤

**Point 1 使いやすい**  
市販コーキングガンの使用可能!

**Point 2 強固・強接着**  
2液型ウレタンタイプで高硬度を発揮!

**Point 3 作業性 UP**  
15分で硬化、1時間で完全硬化!

### 2液型ウレタンタイプ

硬化が速く 硬化後は非常に固く **強固**



#### ■ 物性

|       |                 |       |
|-------|-----------------|-------|
| 硬化物物性 | 硬化物の色           | グレー   |
|       | 可使時間 (23℃)      | 70 秒  |
|       | タックフリー (23℃)    | 4 分   |
|       | 立ち上がり強度 (23℃)   | 15 分  |
|       | 完全硬化時間 (23℃)    | 1 時間  |
| 機械的特性 | 圧縮降伏強さ *1       | 30MPa |
|       | 引張強さ *2         | 25MPa |
|       | 硬度 (shore D)    | 70    |
| 接着特性  | 冷間圧延鋼板 (プラスト処理) | 16MPa |
|       | アルミニウム (プラスト処理) | 17MPa |
|       | 硬質塩ビ (表面研磨)     | 3MPa  |

※代表値であり保証値ではありません。  
\*1: JIS K 7208 に準拠し弊社内での測定に基づきます。

#### 2液混合型ウレタン系接着剤による高性能!

- 硬化が早い 15分で実用強度 60分で完全硬化
- 高硬度で台車などの荷重に対応します。
- 高接着力 コンクリート材料破壊レベル
- セルフレベリング性できれいな仕上がり
- ウレタン系なので塗装もしっかりのります。

#### 2液混合型なのに簡易作業!

- 特殊カートリッジで1液型と同じ使い勝手を実現
- 手混ぜ不要で安定した性能を実現
- 速硬化でも取り回しの不便がありません。

#### ■ 用途

##### 補修用途

- コンクリート床の欠け補修・充填
- コンクリート床のひび割れ補修
- モルタル・タイル・陶器・木材などの補修

##### 接着用途

- 車止めの固定
- 点字タイルの固定

キット内容:  
250ml/ 本



#### 使用準備



- キット内容  
シンジ 1本 (250ml)  
ノズル 2本
- ① キャップ止めを外します。
  - ② キャップを外します。
  - ③ ノズルをしっかりと取り付けます。
  - ④ コーキングガンにセットして完了。

#### 使用準備

- \* 補修箇所の水・汚れを取り除き、良く乾燥させて下さい。
- ① 補修箇所にうまく入るようノズルをあて必要量を充填して下さい。
- ② 溢れた場合は速やかにヘラ仕上げを行って下さい。
- ③ 15 ~ 30 分で実用強度まで硬化します。
- ④ 最終硬化後は必要に応じてサンダー等で仕上げして下さい。

#### 使用上の注意

- \* 可使時間は5分です。スタティックミキサー方式なのでノズル内で攪拌混合しますので、5分以上吐出していないとノズル内が硬化し吐出できなくなります。その際にはノズルを交換してご使用ください。

#### 販売特約店



**フヨー株式会社**  
建材事業部

〒130-0003 東京都墨田区横川4-10-9  
TEL 03 (5608) 0101 FAX 03 (5608) 6431  
URL : <http://www.fuyo-web.co.jp/>

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載している事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実績に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は仕様に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動向は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

**3M**

住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2010. All rights reserved

ACS-329-A

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-511**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 / 8:45~17:15 月~金 (土・日・祝・年末年始は除く)

カタログのご請求はファックスで

**0120-282-369**